



## Lunettes de protection confort 5X1, Teinte des verres: I/O



### Données de commande

N° commande	096700 I/O
GTIN	8033661828821
Classe d'article	04H

### Description

#### Exécution:

Lunettes de protection innovantes avec **Floating Lens Design** pour un ajustement optimal sans zones de pression. Design ergonomique et dynamique grâce aux **branches réglables en longueur et en inclinaison**.

Pince nasale rembourrée et réglable en hauteur. Le **rembourrage à l'extrémité des branches** garantit un confort maximal et une excellente stabilité. Avec **oculaire réfléchissant protégeant de la lumière du soleil sans foncer excessivement** (travaux en alternance à l'intérieur et à l'extérieur). **Transmission lumineuse: 55%**.

#### Exécution - Descriptif:

Lunettes de protection novatrices avec Floating Lens Design.

- **Ajustement ergonomique optimal sans zones de pression.**
- **Longueur et inclinaison des branches réglables.**

#### Norme:

EN 166 EN 172

### Description technique

Identification des verres	2C-1,7/5-1,7 U 1 FT
Protection anti-UV	UV400
Matériau verres	Polycarbonate
Série	5X1
Identification de la monture	Mod5X1 U 166 FT U 175-F

Caractéristique de la monture	Coussinets
Caractéristique de la monture	Longueur des branches réglable
Caractéristique de la monture	Inclinaison des branches réglable
Caractéristique de la monture	Coussinets réglables au niveau du pont
Type de produit	Lunettes de protection