



Foret hélicoïdal HSS laminé N, non revêtu, Ø DC h8: 12,8mm



Données de commande

N° commande	114000 12,8
GTIN	4045197009517
Classe d'article	12B

Description

Exécution:

Laminés, angle d'hélice, épaisseur et conicité de l'âme standard.

Dimensions suivant DIN 338.

Aucune interruption de la structure, donc plus élastiques et adaptés aux travaux de perçage difficiles (p. ex. avec perceuses à main). Modèle économique.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Arrosage interne: non

Tolérance Ø nominal: h8

Angle de pointe: 118 degré

Queue: Queue cylindrique

Nombre de dents Z: 2

Profondeur de perçage maximale recommandée L_2 : 81,8 mm

Longueur des goujures L_c : 101 mm

Longueur totale L: 151 mm

Ø queue D_s : 12,8 mm

Avance f dans l'acier < 750 N/mm²: 0,16 mm/tr

Description technique

Nombre de dents Z	2
Ø nom. D_c	12,8 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm ²	0,16 mm/tr
Longueur des goujures L_c	101 mm
Tolérance Ø nominal	h8

Ø queue D _s	12,8 mm
Longueur totale L	151 mm
Profondeur de perçage maximale recommandée L ₂	81,8 mm
Angle de pointe	118 degré
Queue	Queue cylindrique
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS
Type	N
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets hélicoïdaux

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	45 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	40 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	30 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	25 m/min	P
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	25 m/min	K
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		