

**Grignoteuse, Type: 723239****Données de commande**

N° commande	078111 723239
GTIN	4014586869926
Classe d'article	03F

Description**Exécution:**

- **Coûts réduits grâce à la durée de vie élevée des poinçons et matrices.**
- **Systeme de changement rapide QuickIN pour un changement rapide et sans outils des poinçons et matrices.**
- **Sens de travail modifiable sans outil.**
- **Idéale pour tôles de bardage à moulures profondes jusqu'à 160 mm.**

Remarque(s):

Batteries adaptées, voir codes art. 073851 – Nr. 073858 ou kits de base, voir codes art. 073863 – Nr. 073867. Chargeurs, voir code art. 073866.

Description technique

Puissance absorbée	350 W
Vitesse de coupe	2,7 m/min
Poids	1,9 kg
Largeur de coupe	5 mm

Rayon de la courbe minimale	70 mm
Épaisseur de matériau max. acier 400 N/mm ²	1,6 mm
Cadence	1500 min ⁻¹
Référence fabricant	BLK 1.6LE
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s ²
Épaisseur de matériau max. acier 800 N/mm ²	0,7 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Grignoteuse