

**Garant****Foret étagé HSS-E, non revêtu, Ø de coupe: 40-50mm****Données de commande**

N° commande	118320 40-50
GTIN	4045197036612
Classe d'article	11C

**Description****Exécution:**

Avec foret à centrer cylindrique, Ø indiqués dans la goujure. Queue avec 3 méplats.

**Utilisation:**

Perçage et ébavurage, épaisseur de matériau max. = hauteur d'étagé (voir tableau).

**Description technique**

Etages de perçage au pas de	1 mm
Hauteur d'étagé	5 mm
Longueur totale	112 mm
Ø queue	13 mm
Ø dents $D_c$	40 - 50 mm
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS E
Norme	Norme usine
Queue	Queue à trois méplats de serrage
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets étagés

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		