

Garant**Foret conique de précision pour tôles avec goujure hélicoïdale HSS, TiAlN, Ø dents DC: 4-30,5mm****Données de commande**

N° commande	118040 4-30,5
GTIN	4045197359445
Classe d'article	11C

Description**Exécution:**

Avec pointe affûtée, pré-perçage inutile. Arêtes à conicité croissante et dépouille radiale de la circonférence à la meule permettant d'obtenir une coupe conique. Graduations indiquées dans les goujures. Queue avec 3 méplats.

Revêtement TiAlN pour l'usinage à sec, durée de vie optimale et vitesses de coupe maximales.
Goujures hélicoïdales pour une évacuation sûre des copeaux.

Utilisation:

Perçage sans bavures ni marques de vibration. Tôles d'acier 0,1 – 2 mm, inox 0,1 – 1 mm, métaux non ferreux: 0,1 – 5 mm, plastiques jusqu'à 10 mm.

Description technique

Longueur totale	102 mm
Ø dents D _c	4 - 30,5 mm
Ø queue	10 mm
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	HSS
Norme	Norme usine
Queue	Queue à trois méplats de serrage
Bague de couleur	Sans

Type de produit

Forets étagés

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée		
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Alu > 10% Si	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée		
INOX < 900 N/mm ²	adaptée		
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée		
Huile	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		