

Honeywell
MILLER**Kit antichute Titan Toit pentu****Données de commande**

N° commande	098115
GTIN	7312550118955
Classe d'article	09A

Description**Exécution:**

Kit Titan Toit pentu– pour travaux sur toits pentus constitué de:

- 1x TITAN Harnais 2 points avec anneau de retenue arrière et avant.
- 1x antichute de 10 m (098140).

Utilisation:

Pour travaux de maintenance et interventions sur des toits pentus; également pour sécurisation sur échelles.

Norme:

EN 363

Remarque(s):

Les produits essentiellement composés de fibres chimiques ont une durée de vie maximale de 10 ans à compter de la date de fabrication. Pour en bénéficier, un contrôle annuel par un expert (contrôle visuel) est nécessaire. Sont concernées ici toutes les sangles, longues et cravates d'ancrage, composées essentiellement de tissu (fibres chimiques).

Poids: 2,69 kg

Description technique

Norme	EN 363
-------	--------

Poids	2,69 kg
Type de produit	Kits antichute