

**Bandes abrasives Cubitron™II 784F, 75×2000 mm, Grain: 80****Données de commande**

N° commande	558512 80
GTIN	2050001948953
Classe d'article	53S

Description**Exécution:**

Bande abrasive Cubitron™ II 784F avec grain de céramique de précision et oxyde d'aluminium sur support polyester YF solide (P36 – P80) ou support polyester XF semi-souple (P120 – P180). Pour une **utilisation économique lors de travaux de ponçage exigeants** sur machines fixes. Sans échauffement grâce à l'adjuvant de polissage.

Remarque(s):

Autres grains, qualités et dimensions disponibles sur demande selon les quantités minimum du fabricant. Faute de précision à la commande, les bandes abrasives sont livrées avec la soudure standard. Bandes abrasives pour satineuses, voir 568526 et suiv.

Description technique

Série	Cubitron™II 784F
Abrasifs	Grain de céramique
Abréviation de l'abrasif	Céramique
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %

Largeur bande abrasive	75 mm
Longueur bande abrasive	2000 mm
Attribut des noms de produit	75×2000 mm
Type de produit	Bande abrasive

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée	35-40 m/s	
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	32-38 m/s	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	20-25 m/s	P
Acier < 55 HRC	adaptée	32-38 m/s	H
Acier < 60 HRC	adaptée	25-30 m/s	H
Acier < 67 HRC	adaptée	20-25 m/s	H
INOX	adaptée	18-30 m/s	
Ti	moyennement adaptée	10-20 m/s	
Fonte GG(G)	adaptée	30-45 m/s	K
CuZn	moyennement adaptée	35-45 m/s	N
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		