

Garant

Porte-outils à mortaiser pour plaquettes de coupe carrées Ø DS 25 mm, à partir de carré: 8mm

**Données de commande**

N° commande	290332 8
GTIN	4045197965356
Classe d'article	29K

Description**Remarque(s):**

- Sur les centres d'usinage, utiliser l'accessoire d'alignement 290397 et un comparateur pour vérifier l'orientation de la broche.
- Sur les tours sans axe Y, utiliser la douille excentrique 290391 – 290393 pour le réglage précis des coordonnées Y.

Description technique

Déport L ₃	4 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	8 mm
Vis	290399 1
Long. utile L ₁	30 mm
Convient pour carré	8 - 10 mm
Ø queue	25 mm
Porte-plaquettes Ø D ₁	8 mm
Arrosage interne	oui
Long. queue L _s	90 mm
Queue	Queue combinée
Type de produit	Outil de rainurage et de mortaisage

