

Garant

Porte-outils à mortaiser pour plaquettes de coupe hexagonales Ø DS 32 mm, à partir de 6 pans: 9mm

**Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 290344 9 |
| GTIN | 4045197965653 |
| Classe d'article | 29K |

Description**Remarque(s):**

- **Sur les centres d'usinage, utiliser l'accessoire d'alignement 290397 et un comparateur pour vérifier l'orientation de la broche.**
- **Sur les tours sans axe Y, utiliser la douille excentrique 290391 – 290393 pour le réglage précis des coordonnées Y.**

Description technique

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Vis | 290399 1 |
| Déport L ₃ | 4,5 mm |
| Long. utile L ₁ | 30 mm |
| Ø pré-perçage min. D _{min} | 8,5 mm |
| Convient pour six-pans | 9 - 11 mm |
| Ø queue | 32 mm |
| Porte-plaquettes Ø D ₁ | 8 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Long. queue L _s | 100 mm |
| Queue | Queue combinée |
| Type de produit | Outil de rainurage et de mortaisage |

