

HOLEX**JEU de fraises à queue cylindrique HSS-E-SPM, TiAlN, Type: SET****Données de commande**

N° commande	191639 SET
GTIN	4045197966636
Classe d'article	12W

Description**Exécution:**

Pour l'ébauche et la finition, plusieurs arêtes, avec géométrie universelle.

1 fraise de chaque 191637 Ø 6; 8; 10; 12 et 16 mm.

Livraison:

5 pièces.

Remarque(s):

Recommandation relative aux données de coupe, voir code art. 191637.

Tolérance Ø nominal: 0 / -0,03

Nombre de dents Z: 4

Angle d'hélice: 38 degré

Direction de l'approche: Horizontal, oblique et vertical

Queue: DIN 1835 B avec h6

Nombre de dents Z: 4

Description technique

Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Angle d'hélice	38 degré

Nombre de dents Z	4
Tolérance Ø nominal	0 / -0,03
Queue	DIN 1835 B avec h6
Angle du chanfrein de bec	45 degré
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	HSS E SPM
Norme	DIN 844 B
Type	N
Propriété de l'angle d'hélice	Différent
Pas des arêtes de coupe	Différent
Largeur de passe a _e pour le fraisage	0,3×D pour le dressage
Méthode d'usinage	HPC
Bague de couleur	Vert
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Fraises HSS-E-SPM HPC Ø DC 16 mm	191637 16
Fraises HSS-E-SPM HPC Ø DC 12 mm	191637 12
Fraises HSS-E-SPM HPC Ø DC 8 mm	191637 8
Fraises HSS-E-SPM HPC Ø DC 6 mm	191637 6
Fraises HSS-E-SPM HPC Ø DC 10 mm	191637 10