



Mors-support oscillant mobile, Type: 125



Données de commande

N° commande	361338 125
GTIN	4250364403306
Classe d'article	34A

Description

Utilisation:

Les mors-supports servent à fixer les adaptateurs de préhension 361238; 361240; 361245; 361250 et 361160.

Mors mobile oscillant pour compensation de surfaces de serrage non parallèles. Les adaptateurs de préhension peuvent être vissés de manière variable sur le support perforé, afin de garantir le serrage de différentes géométries.

Adapté(s) pour :

Etaux 361290; 361302.

Description technique

Largeur mors b	189 mm
c	24 mm
c ₁	53,5 mm
Hauteur mors h	20 mm
Longueur mors l	103,5 mm
Plage de serrage max. rond	330 mm
Plage de serrage min. rond	50 mm
Plage de serrage max. carré	489 mm

Plage de serrage min. carré	25 mm
Pour code couleur	Titan
Pour code couleur	Titan 2
Pour code couleur	LCV125G
Type de produit	Mors pour étaux