

**Garant**

**Disque à tronçonner, exécution hautes performances EXTRA MINCE, INOX, Ø disque: 230mm**

**Données de commande**

N° commande	563272 230
GTIN	4045197967473
Classe d'article	51M

**Description****Exécution:**

Type spécial pour l'**INOX**.

Nouvelle **exécution hautes performances** réalisée suivant une technologie ultra-moderne avec un net avantage de productivité et une excellente sensation de coupe. **Performances de coupe accrues** grâce aux faces latérales rugueuses auto-abrasives, excellente durée de vie, **meilleur comportement d'attaque**.

La faible épaisseur des disques permet un tronçonnage **rapide, sans contrainte et un gain de temps important. Surfaces de coupe nettes, peu de bavures.**

**Spécification:**

**A46-BF.**

**Description technique**

Ø alésage	22,23 mm
Ø disque	230 mm
Epaisseur de disque	1,9 mm

Forme	Droite
Spécification	A46-BF
Pour épaisseurs de matériaux	5,7 mm
Abréviation de l'abrasif	A
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Angle d'attaque recommandé	90 degré
Optimisé pour le matériau	INOX
Machine motrice	Meuleuses d'angle
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disque de tronçonnage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
CuZn	moyennement adaptée		
Plastique, PRFV	moyennement adaptée		
Uni	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		