



Disque à tronçonner, exécution hautes performances PREMIUM*** EXTRA MINCE, Ø disque: 178mm



Données de commande

N° commande	563165 178
GTIN	9003172420424
Classe d'article	53T

Description

Exécution:

La faible épaisseur des disques permet un **tronçonnage rapide, sans contrainte** et un gain de temps important. **Surfaces de coupe nettes, peu de bavures.**

Disque de tronçonnage hautes performances très stable de dernière génération, avec sensation de coupe agréable et performances extrêmement élevées grâce aux faces latérales rugueuses à détalonnage.

Spécification:

A46R-BFP.

Description technique

Forme	Droit
Spécification	A46R-BFP
Ø alésage	22,23 mm
Ø disque	178 mm

Epaisseur de disque	1,6 mm
Pour épaisseurs de matériaux	7,7 - 8 mm
Abréviation de l'abrasif	A
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Angle d'attaque recommandé	90 degré
Optimisé pour le matériau	INOX
Machine motrice	Meuleuses d'angle
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disque de tronçonnage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
CuZn	moyennement adaptée		
Plastique, PRFV	moyennement adaptée		
Uni	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		