

**Garant****Chariots dessertes T9 avec 2 plateaux, Type: TL96****Données de commande**

N° commande	918554 TL96
GTIN	4045197967664
Classe d'article	91T

**Description****Exécution:**

Construction en acier soudé.

Poignée avec revêtement en Haptoprene® et polypropylène antichocs.

2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage) avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, moyeu monté sur galets.

Avec 2 plateaux étanches à l'huile fixement soudés et rebord de 37 mm de haut.<br>Plateau supplémentaire disponible pour le niveau intermédiaire.

**Norme:**

**EN 1757-3**

**Accessoire(s):**

Plancher intermédiaire 918575; panneau perforé en tôle 918580. Non fourni.

**Coloris:**

**Revêtement par poudre** argenté.

**Remarque(s):**

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

**Description technique**

Matériau roue	Bandage en polyuréthane
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2

Hauteur plateau supérieur	935 mm
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Largeur	1190 mm
Ø roue	200 mm
Hauteur plateau inférieur	280 mm
Charge admissible max.	500 kg
Prof. plateau	700 mm
Hauteur	955 mm
Profondeur	709 mm
Type	TL96
Charge admissible plateau supérieur	200 kg
Largeur plateau	1000 mm
Poids	56 kg
Hauteur des bacs	37 mm
Type de produit	Chariots dessertes