



Disque à lamelles V4 Purple Power, (CER), plateau en tôle d'acier, bombé pour l'acier et l'INOX, Ø 125 mm, Grain: 36



Données de commande

N° commande	565450 36
GTIN	4027497009329
Classe d'article	53L

Description

Exécution:

Disque à lamelles à **haute densité de garnissage** et plateau en tôle d'acier robuste pour une pression d'appui élevée. Grain de céramique (CER) auto-affûtant sur support polyester pour une **capacité d'enlèvement de matière** et une résistance maximales.

Utilisation:

Pour ponçages durs et rugueux sur surfaces et arêtes.

Norme:

Auf Roboteranlagen oder leistungsstarken Maschinen (>1700 Watt).

Vitesse de rotation maximale: 80 m/s

Forme: Oblique

Ø alésage: 22,23 mm

Description technique

Ø disque	125 mm
Ø alésage	22,23 mm
Grain	36

Forme	Oblique
Abrasifs	Grain de céramique (CER)
Abréviation de l'abrasif	Céramique
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Attribut des noms de produit	Ø 125 mm
Optimisé pour le matériau	INOX
Optimisé pour le matériau	Acier.
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disques à lamelles

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		