

Garant
Foret à centrer HSS-E Type A / avec méplat, non revêtu, Ø nom. DC k12: 6,3mm

Données de commande

N° commande	111200 6,3
GTIN	4045197000415
Classe d'article	11A

Description
Exécution:

Taillé dans la masse et dépouillé, rainures hélicoïdales.

Description technique

Tolérance de queue	h7
Pour Ø pièce	100 – 150 mm
Avance f dans l'acier < 900 N/mm ²	0,05 mm/tr
s – 0,1	14 mm
Ø nom. D _c	6,3 mm
Nombre de dents Z	2
Ø queue D _s	16 mm
Longueur totale L	71 mm
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS E
Norme	DIN 333
Type	A
Tolérance Ø nominal	k12
Angle de lamage	60 degré

Sens de la coupe	à droite
Queue	Queue cylindrique avec h7
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Foret à centrer

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	70 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	45 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	40 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	30 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	25 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	10 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	8 m/min	M
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	25 m/min	K
CuZn	adaptée	80 m/min	N
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		