

Garant**Lime de polissage diamantée souple CaraFin, Grain: D15µm****Données de commande**

N° commande	529115 D15
GTIN	4045197994677
Classe d'article	51G

Description**Exécution:**

Lime de polissage avec **corps de base en métal souple**. Face supérieure en **PU élastique**, avec une face à revêtement de grain diamant.

Avantage(s):

Évite les temps morts dus à la préparation et au nettoyage, comme dans le cas des pâtes diamant.

Utilisation:

Idéal pour les travaux de polissage sur surfaces concaves et convexes. Convient pour les **matériaux durs tels que le carbure, la fonte, les aciers trempés, la céramique et les métaux non ferreux**.

Description technique

Grain	D15
Degré de finesse	Polissage final
Abrasifs	Diamant
Abréviation de l'abrasif	D
Largeur	14 mm
Longueur	165 mm
Type de produit	Limes diamant

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
Carbure (HM)	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		