

Garant**Bandes de polissage diamantées CaraFin élastique, 25×120 mm, Grain: D15µm****Données de commande**

N° commande	557521 D15
GTIN	4045197994707
Classe d'article	51G

Description**Exécution:**

Outils de polissage diamantés CaraFin avec une face à **revêtement de diamant monocristallin**. Les grains de diamant liés procurent une **plus grande efficacité** en comparaison avec les grains épars des pâtes à polir.

Bandes de polissage **auto-adhésives**. Face supérieure en **PU élastique**, avec une face à revêtement de diamant monocristallin.

Avantage(s):

Évite les temps improductifs dus à la préparation et au nettoyage, comme dans le cas des pâtes diamant.

En **mousse polyuréthane élastique** de haute qualité.

Utilisation:

Avec support pour bandes abrasives 557900.

Convient pour le polissage à sec et lubrifié. **Polissage final** de matériaux tendres et durs.

Travailler en exerçant une faible pression d'appui.

Adapté(s) pour:

Supports souples pour bandes abrasives 557900.

Description technique

Abréviation de l'abrasif	D
Longueur	120 mm
Largeur	25 mm
Dimensions	25×120 mm

Etape de polissage	Polissage final
Série	CaraFin
Attribut des noms de produit	25×120 mm
Type de produit	Bloc de polissage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
Carbure (HM)	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		