

**Garant****Disque à polir diamanté CaraFin, 125×175 mm, Grain: D3µm****Données de commande**

N° commande	557515 D3
GTIN	4045197995865
Classe d'article	51G

**Description****Exécution:**

**Outils de polissage diamantés CaraFin** avec une face à **revêtement de diamant monocristallin**. Les grains de diamant liés procurent une **plus grande efficacité** en comparaison avec les grains épars des pâtes à polir.

Disque à polir diamanté CaraFin (EVA) avec **structure ouverte**, ne s'encrasse pas.

**Avantage(s):**

Évite les temps morts dus à la préparation et au nettoyage, comme dans le cas des pâtes diamant.

En **mousse polyuréthane élastique** de haute qualité.

**Utilisation:**

**Polissage final ou brillant précis** à la main de surfaces polies sur tous les **matériaux durs et les métaux non ferreux**. Polissage rapide grâce à la qualité de coupe élevée.

Convient pour le polissage à sec et lubrifié.

**Description technique**

Largeur	125 mm
Dimensions	125×175 mm
Longueur	175 mm
Abréviation de l'abrasif	D
Etape de polissage	Polissage brillant
Série	CaraFin

Attribut des noms de produit	125×175 mm
Type de produit	Bloc de polissage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
Carbure (HM)	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		