



Meules CC-GRIND-SOLID-DIAMOND, Ø 125 mm, Type: D852



Données de commande

N° commande	566368 D852
GTIN	4007220068380
Classe d'article	55K

Description

Exécution:

Disque abrasif **CC-GRIND-SOLID DIAMOND**, entièrement recouvert de diamant galvanique.

Utilisation:

Pour le traitement de matériaux très durs, comme le titane, les alliages à base de nickel, la fonte, le carbure, la céramique et les matériaux composites. Pour le travail des surfaces et des arêtes, l'arasement des soudures et les travaux d'ébavurage. Avec kit bride de serrage 566365.

Vitesse de rotation maximale: 40 m/s

Ø alésage: 22,23 mm

Description technique

Ø alésage	22,23 mm
Abréviation de l'abrasif	D
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Attribut des noms de produit	Ø 125 mm
Angle d'attaque recommandé	5-15 degré
Vitesse de rotation maximale	40 m/s

Type de produit

disques abrasifs

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
Carbure (HM)	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
à sec	adaptée		