



Dispositif de mise à zéro, Type: 50M



Données de commande

N° commande	359085 50M
GTIN	4045197973436
Classe d'article	32E

Description

Exécution:

Acier spécial trempé. Avec aimant.

Avantage(s):

Aucun dommage de l'arête de coupe au démarrage. Jauges d'épaisseur superflues.

Fonctionnement:

- **Amener la surface de palpage montée sur ressort au même niveau que le rebord du dispositif (par ex. à l'aide d'une règle) et régler l'aiguille du comparateur sur -0,25.**
- **Placer ensuite le dispositif sur la pièce à usiner et descendre la fraise sur la surface de palpage jusqu'à ce que l'aiguille indique 0. La fraise se trouve alors exactement à 50 mm ($\pm 0,01$ mm) au-dessus de la pièce à usiner (mesure à entrer dans la commande de la machine).**

Utilisation:

Pour la mise à zéro d'outils (p. ex. fraiseuses) et la détermination du point de référence de la broche de la machine.

Livraison:

Avec coffret en bois, comparateur, protocole de mesure et mode d'emploi.

Remarque(s):

Comparateur de rechange 359086, voir liste des pièces de rechange.

Description technique

Ø corps max	65 mm
-------------	-------

Ø surface de palpation à ressort	47 mm
Hauteur boîtier – surface de référence	49,75 mm
Affichage comparateur	0,01 mm
Hauteur surface de palpation sur ressort avec aiguille en position 0	50 mm
Type de produit	Dispositif de mise à zéro

Accessoires

Comparateur de rechange pour dispositif de mise à zéro 359085 Plage de mesure / Ø boîtier 3/40 mm	359086 3/40
--	-------------