



Fraise rotative Denture INOX – grossière, Carbure, Type: C0616



Données de commande

N° commande	547250 C0616
GTIN	4045197973917
Classe d'article	52D

Description

Exécution:

La **géométrie innovante des dents** offre une **très grande capacité de coupe**, de même qu'un **fonctionnement silencieux et une bonne maniabilité**. Formation des copeaux et états de surface d'excellente qualité, apport de chaleur réduit dans le matériau (aucune décoloration). Ø tige 6 mm.

Utilisation:

Optimisée pour l'usinage d'**aciers austénitiques et inoxydables**, d'alliages de titane doux et de métaux non ferreux.

Description technique

Ø queue	6 mm
Forme	Bout arrondi
Ø tête	6 mm
Abréviation denture	INOX
Longueur totale	50 mm
Degré de finesse de la denture	grossier
Longueur tête	18 mm
Série	Denture INOX
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Fraises rotatives

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
CuZn	moyennement adaptée		