

Garant**Outil de perçage et de tournage «5 en 1» 1,5xD, Gauche, Ø DC: 18mm****Données de commande**

N° commande	268464 18
GTIN	4045197975225
Classe d'article	21X

Description**Exécution:**

Avec arrosage interne.

Queue cylindrique.

Utilisation:

Dressage, tournage longitudinal, perçage, tournage longitudinal intérieur, lamage.

Remarque(s):

- Choisir les rayons d'angle aussi grands que possible.
- Lors du perçage, toujours utiliser l'arrosage interne (min. 5 bars).

Description technique

Ø nom. D	18 mm
Tolérance Ø alésage D	0/+0,33 mm
Plaquettes 268472 – 268496	WCHX 0903..
Jeu de vis pour plaquettes	269028 34
Long. utile L ₁	27 mm
Ø queue D _s	25 mm
Longueur totale L	135 mm
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX15

674248 TX15

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500