

**Garant****Taraud machine pour trous borgnes et débouchants, TiN, MF: M53X0,5****Données de commande**

N° commande	130025 M53X0,5
GTIN	4045197626059
Classe d'article	10N

**Description****Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires

Quantité minimum de commande : 1 pc.

Fabrication spéciale – reprise impossible

Type de filetage: MF

Type d'outils: HSS

Norme: DIN 2184

Classe de tolérance: ISO 1 4H

Classe de tolérance: ISO 1X 4HX

Classe de tolérance: ISO 2 6H

Pas de filetage: 0,5 mm

Longueur totale L: 140 mm

Ø queue D<sub>s</sub>: 40 mm

Carré corps □: 32 mm

Ø perçage: 52,5 mm

**Description technique**

Carré corps □	32 mm
Pas de filetage	0,5 mm
Longueur totale L	140 mm
Filetage Ø	53 mm
Type d'outils	HSS
Ø perçage	52,5 mm

Profondeur de filetage	79,5 mm
Classe de tolérance	ISO 1 4H
Classe de tolérance	ISO 1X 4HX
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Classe de tolérance	ISO 2X 6HX
Classe de tolérance	6H +0,20
Classe de tolérance	ISO 3 6G
Classe de tolérance	ISO 3X 6GX
Classe de tolérance	7H
Classe de tolérance	7HX
Classe de tolérance	7G
Classe de tolérance	7GX
Classe de tolérance	6H +0,05
Classe de tolérance	6H +0,10
Ø queue D <sub>s</sub>	40 mm
Nombre de dents Z	6
Norme	DIN 2184
Nombre de goujures	6
Type de filetage	MF
Taille de filetage	M53×0,5
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite

Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud