

Garant**Disque de polissage grain 150 (SiC), Ø de disque x largeur: 150X20mm**

Données de commande

N° commande	552014 150X20
GTIN	4045197975904
Classe d'article	51G

Description

Exécution:

Disques de polissage hautement élastiques en polyuréthane avec insertion de grain abrasif SiC.

Utilisation:

Pour l'amélioration de la qualité d'état de surface, la rectification avec effet et les travaux d'ébavurage légers. Le liant PU tendre et élastique permet une bonne capacité d'adaptation à la pièce.

Remarque(s):

Autres dimensions et grains disponibles sur demande.

Description technique

Epaisseur de disque	20
Vitesse de rotation max.	2550 min ⁻¹
Ø disque	150 mm
Ø alésage	25 mm

Abréviation de l'abrasif	SiC
Type de produit	Disques de polissage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Uni	adaptée		
à sec	adaptée		

Accessoires

Broche de serrage Nombre de disques à serrer 1-2	556380 1-2
--	------------