



Perceuse à percussion, Type: GSB242



Données de commande

N° commande	075720 GSB242
GTIN	3165140944519
Classe d'article	03B

Description

Exécution:

Perceuse à percussion avec moteur hautes performances délivrant un couple élevé pour applications très difficiles (perçage, utilisation de trépan et de scies cloches) ainsi que pour le vissage et le malaxage.

- **Nouvelle poignée de sécurité avec fixation novatrice et Softgrip pour une prise en main sûre de la machine.**
- **Carter d'engrenage métallique robuste pour une longue durée de vie.**
- **Limiteur de couple mécanique Antirotation pour une sécurité au travail élevée, même dans les applications exigeantes.**
- **Mandrin à serrage rapide monobloc avec fonction Auto-Lock pour un changement d'outil rapide d'une seule main.**
- **Plateau de balais rotatif pour une puissance identique à gauche comme à droite.**
- **Ø collet 43 mm (norme européenne) – utilisable sur support de perçage.**
- **2 vitesses.**
- **Protection optimale de l'utilisateur grâce à la fonction KickBack Control.**

Livraison:

Avec mandrin à serrage rapide 13 mm, poignée supplémentaire, butée de profondeur 210 mm, mallette de transport.

Description technique

Puissance absorbée	1100 W
--------------------	--------

Référence fabricant	GSB 24-2
Attachement pour mandrin porte-forets	1/2 pouce – 20 UNF
Vibrations maximales suivant EN	14,6 m/s ²
Ø perçage hélicoïdal max. dans le béton	22 mm
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	16 mm
Vitesse de rotation max. 2 ^{ème} vitesse	3000 min ⁻¹
Vitesse de rotation max. 1 ^{ère} vitesse	900 min ⁻¹
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 13 mm
Couple maximal	40 Nm
Nombre de coups max.	15300 min ⁻¹
Poids	2,9 kg
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	40 mm
Emballage	Mallette de transport
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Perceuse à percussion