



## Meuleuse droite Batterie, Type: 71230262



### Données de commande

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| N° commande      | 077262 71230262 |
| GTIN             |                 |
| Classe d'article | 03F             |

### Description

#### Exécution:

- **Meuleuse droite sans fil puissante et résistante à la poussière.**
- **Moteur EC sans balais, sans entretien avec ailettes de refroidissement innovantes pour une dissipation optimale de la chaleur, avec surveillance de la température.**
- **Idéal pour toutes les applications. Vitesses de rotation optimales, adaptées à de nombreux abrasifs et matériaux grâce à la présélection électronique progressive de la vitesse de rotation.**
- **Progression maximale grâce aux batteries Li-Ion FEIN HighPower. Éléments à courant fort fournissant une énergie durablement plus élevée et une intensité 75% plus élevée que les batteries Li-Ion.**
- **Fonctionnement très silencieux et travail quasiment sans vibrations grâce au moteur autonome à paliers, découplé du carter et 4 amortisseurs de vibrations supplémentaires.**
- **Protection optimale de l'utilisateur: Démarrage progressif, protection anti-redémarrage, protection électronique contre la surcharge.**
- **Composants électroniques du moteur séparés, avec protection contre la poussière dans la poignée.**

Collet long. Le collet long et mince permet une insertion en profondeur dans la pièce (par ex. meulage intérieur de tuyaux).

#### Norme:

- **Moteur EC sans charbon, sans entretien avec ailettes de refroidissement innovantes pour une dissipation optimale de la chaleur, avec surveillance de la température.**

- **Progression maximale grâce aux batteries Li-Ion FEIN HighPower. Éléments à courant fort fournissant une énergie durablement plus élevée et une intensité 75% plus élevée que les batteries Li-Ion.**
- **Fonctionnement très silencieux et travail quasiment sans vibrations grâce au moteur autonome à paliers, découplé du carter et 4 amortisseurs de vibrations supplémentaires.**
- **Protection optimale de l'utilisateur: Démarrage progressif, protection anti-redémarrage, protection électronique contre la surcharge.**
- **Composants électroniques du moteur séparés, avec protection contre la poussière dans la poignée.**

**Livraison:**

Avec pince de serrage Ø 6 mm, 1 x clé à fourche de 13 et 1 de 17, mallette de transport. **Sans batterie ni chargeur.** Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073834 – 073845.

**Remarque(s):**

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073834 et suivants.

Les meuleuses droites peuvent être utilisées avec des fraises rotatives jusqu'à un Ø de 12 mm.

## Description technique

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Ø maximal pinces de serrage                             | 8 mm                           |
| Tension de la batterie                                  | 18 V                           |
| Poids   | 1,6 kg                         |
| Présélection électronique de la vitesse de rotation     | oui                            |
| Vibrations maximales suivant EN                         | < 2,5 m/s <sup>2</sup>         |
| Référence fabricant                                     | AGSZ 18-280 LBL Select         |
| Plage de vitesses de rotation                           | 9000 - 28000 min <sup>-1</sup> |
| Type de moteur  | Sans balais                    |
| Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Fein Type E 12 V               |
| Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Fein Type E 18 V               |
| Type de batterie  | Lithium-ion                    |
| Nombre de batteries incluses                            | 0                              |
| Alimentation électrique                                 | Fonctionnement sur batterie    |
| Emballage   | Mallette de transport          |
| Type de produit   | Meuleuses droites              |

## Accessoires

|   |             |
|---|-------------|
| Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de batterie FE12 V      | 073837 FE12 |
| Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de batterie FE18 V      | 073837 FE18 |
| Pinces de serrage pour meuleuses droites Ø pinces de serrage 8 mm | 077268 8    |
| Pinces de serrage pour meuleuses droites Ø pinces de serrage 6 mm | 077268 6    |