

**Garant**
**VCGT 050102, Nuance: HU7315-1**


### Données de commande

N° commande	261358 HU7315-1
GTIN	4045197976291
Classe d'article	21I

### Description technique

Condition de coupe	Continue
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	50 - 600 m/min
Application principale	N
Type d'outils	Carbure
Brise-copeaux	AF
Nuance	HU7315-1
Avance $f$	0,03 - 0,25 mm/tr
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Rayon d'angle	0,2 mm
Prof. coupe $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Revêtement	non revêtu

Code ISO plaquette	VCGT 050102
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	G
Type de produit	Plaquette pour tournage