

Garant**VC.T 070204, Nuance: HU7315-1**

Données de commande

N° commande	261362 HU7315-1
GTIN	4045197976406
Classe d'article	211

Description

VC.T 070204 HU7315-1 Nuance: HU7315-1

Brise-copeaux: AF

Tolérance: G

Prof. coupe a_p : 0,05 - 1,5 mmAvance f : 0,03 - 0,25 mm/trVitesse de coupe v_c Application principale: 50 - 600 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 600 m/min
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Prof. coupe a_p	0,05 - 1,5 mm
Condition de coupe	Continue
Application principale	N
Avance f	0,03 - 0,25 mm/tr

Nuance	HU7315-1
Brise-copeaux	AF
Type d'outils	Carbure
Rayon d'angle	0,4 mm
Revêtement	non revêtu
Code ISO plaquette	VCGT 070204
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	G
Type de produit	Plaquette pour tournage