

 KOMET**TOHX 140305 neutre, W30, Nuance: P25M****Données de commande**

N° commande	268888 P25M
GTIN	4047109036925
Classe d'article	24T

Description

TOHX 140305 neutre P25M Nuance: P25M

Brise-copeaux: G06

Prof. coupe a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 300 m/minVitesse de coupe v_c Application secondaire: 120 - 180 m/min**Description technique**

Rayon d'angle	0,5 mm
Nuance	P25M
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	P
Brise-copeaux	G06
Prof. coupe a_p	0,5 - 1,5 mm
Type d'outils	Carbure

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Vitesse de coupe v_c Application secondaire	120 - 180 m/min
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 300 m/min
Application secondaire	M
Revêtement	revêtu
Code ISO plaquette	TOHX 140305 N
Nombre de changements/dents	3
Attribut des noms de produit	W30
Angle de coupe	0 degré
Type de produit	Plaquette pour tournage