

 KOMET

DOHT 070202 neutre, W79, Nuance: BK6425


Données de commande

N° commande	268859 BK6425
GTIN	4047109225336
Classe d'article	24T

Description

DOHT 070202 neutre BK6425 Nuance: BK6425

 Prof. coupe a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,25 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 300 m/min

 Vitesse de coupe v_c Application secondaire: 100 - 180 m/min

Description technique

Application secondaire	M
Rayon d'angle	0,2 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe a_p	0,5 - 1,5 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 300 m/min
Nuance	BK6425
Vitesse de coupe v_c Application secondaire	100 - 180 m/min
Application principale	P

Classement finition/ébauche	Finition
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Type d'outils	Carbure
Revêtement	revêtu
Code ISO plaquette	DOHT 070202
Nombre de changements/dents	2
Attribut des noms de produit	W79
Angle de coupe	12 degré
Type de produit	Plaquette pour tournage