



WOHX 06T302 à gauche, W01, Nuance: P25M

Données de commande

N° commande	268917 P25M
GTIN	4047109057005
Classe d'article	24T

Description

WOHX 06T302 à gauche P25M Nuance: P25M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avance f : 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 300 m/min

Vitesse de coupe v_c Application secondaire: 120 - 180 m/min

Description technique

Rayon d'angle	0,2 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 300 m/min
Vitesse de coupe v_c Application secondaire	120 - 180 m/min
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Nuance	P25M
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Application secondaire	M
Prof. coupe a_p	0,5 - 1,5 mm

Application principale	P
Code ISO plaquette	WOHX 06T302 L
Attribut des noms de produit	W01
Angle de coupe	12 degré
Type de produit	Plaquette pour tournage