



WOHX 08T302 à gauche, W00, Nuance: K10

Données de commande

N° commande	268920 K10
GTIN	4047109056268
Classe d'article	24T

Description

WOHX 08T302 à gauche K10 Nuance: K10

Brise-copeaux: G12

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 200 m/min

Vitesse de coupe v_c Application secondaire: 300 - 500 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application secondaire	300 - 500 m/min
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Rayon d'angle	0,2 mm
Application secondaire	N
Classement finition/ébauche	Finition
Condition de coupe	Continue
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr

Application principale	K
Vitesse de coupe v_c Application principale	200 m/min
Brise-copeaux	G12
Nuance	K10
Type d'outils	Carbure
Revêtement	revêtu
Code ISO plaquette	WOHX 08T302 L
Nombre de changements/dents	3
Attribut des noms de produit	W00
Angle de coupe	12 degré
Type de produit	Plaquette pour tournage