

**WOHX 05T302 à droite, W01, Nuance: BK6425****Données de commande**

N° commande	268896 BK6425
GTIN	4047109225954
Classe d'article	24T

Description

WOHX 05T302 à droite BK6425 Nuance: BK6425

Brise-copeaux: G12

Prof. coupe a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 300 m/min

Vitesse de coupe v_c Application secondaire: 120 - 180 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 300 m/min
Application principale	P
Classement finition/ébauche	Finition
Rayon d'angle	0,2 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Application secondaire	M
Type d'outils	Carbure

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nuance	BK6425
Prof. coupe a_p	0,5 - 1,5 mm
Vitesse de coupe v_c Application secondaire	120 - 180 m/min
Brise-copeaux	G12
Revêtement	revêtu
Code ISO plaquette	WOHX 05T302 R
Nombre de changements/dents	3
Attribut des noms de produit	W01
Angle de coupe	12 degré
Type de produit	Plaquette pour tournage