

 KOMET**WOHX 080402 à droite, W01, Nuance: BK6425**

Données de commande

N° commande	268902 BK6425
GTIN	4047109224179
Classe d'article	24T

Description

WOHX 080402 à droite BK6425 Nuance: BK6425

Brise-copeaux: G12

Prof. coupe a_p : 0,5 - 1,5 mmAvance f : 0,1 - 0,3 mm/trVitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 300 m/minVitesse de coupe v_c Application secondaire: 120 - 180 m/min

Description technique

Rayon d'angle	0,2 mm
Application principale	P
Type d'outils	Carbure
Nuance	BK6425
Vitesse de coupe v_c Application secondaire	120 - 180 m/min
Brise-copeaux	G12
Condition de coupe	Légèrement intermittente

Prof. coupe a_p	0,5 - 1,5 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Application secondaire	M
Classement finition/ébauche	Finition
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 300 m/min
Revêtement	revêtu
Code ISO plaquette	WOHX 080402 R
Nombre de changements/dents	3
Attribut des noms de produit	W01
Angle de coupe	12 degré
Type de produit	Plaquette pour tournage