



WOHX 060302 à droite, W00, Nuance: K10

Données de commande

N° commande	268897 K10
GTIN	4047109055926
Classe d'article	24T

Description

WOHX 060302 à droite K10 Nuance: K10

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avance f : 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 200 m/min

Vitesse de coupe v_c Application secondaire: 300 - 500 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Application secondaire	N
Nuance	K10
Condition de coupe	Continue
Rayon d'angle	0,2 mm
Vitesse de coupe v_c Application secondaire	300 - 500 m/min
Application principale	K
Vitesse de coupe v_c Application principale	200 m/min

Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Code ISO plaquette	WOHX 060302 R
Nombre de changements/dents	3
Attribut des noms de produit	W00
Angle de coupe	6 degré
Type de produit	Plaquette pour tournage