

 KOMET**WOHX 08T302 à droite, W00, Nuance: P25M****Données de commande**

N° commande	268904 P25M
GTIN	4047109072640
Classe d'article	24T

**Description**

WOHX 08T302 à droite P25M Nuance: P25M

Brise-copeaux: G12

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mmAvance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/trVitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 120 - 300 m/minVitesse de coupe  $v_c$  Application secondaire: 120 - 180 m/min**Description technique**

Prof. coupe $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Nuance	P25M
Rayon d'angle	0,2 mm
Brise-copeaux	G12
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	120 - 300 m/min
Type d'outils	Carbure
Application principale	P

Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Classement finition/ébauche	Finition
Vitesse de coupe $v_c$ Application secondaire	120 - 180 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Application secondaire	M
Revêtement	revêtu
Code ISO plaquette	WOHX 08T302 R
Nombre de changements/dents	3
Attribut des noms de produit	W00
Angle de coupe	12 degré
Type de produit	Plaquette pour tournage