

 KOMET

TOHX 090202 à gauche, W30, Nuance: BK6425


Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 268880 BK6425 |
| GTIN | 4047109224902 |
| Classe d'article | 24T |

Description

TOHX 090202 à gauche BK6425 Nuance: BK6425

Brise-copeaux: G06

Prof. coupe a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 300 m/min

Vitesse de coupe v_c Application secondaire: 120 - 180 m/min

Description technique

| | |
|---|-----------------|
| Avance f | 0,1 - 0,3 mm/tr |
| Application principale | P |
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 120 - 300 m/min |
| Classement finition/ébauche | Finition |
| Type d'outils | Carbure |
| Vitesse de coupe v_c Application secondaire | 120 - 180 m/min |
| Rayon d'angle | 0,2 mm |
| Prof. coupe a_p | 0,5 - 1,5 mm |

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Application secondaire | M |
| Brise-copeaux | G06 |
| Condition de coupe | Légèrement intermittente |
| Nuance | BK6425 |
| Revêtement | revêtu |
| Code ISO plaquette | TOHX 090202 L |
| Nombre de changements/dents | 3 |
| Attribut des noms de produit | W30 |
| Angle de coupe | 6 degré |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |