KOMET

TOHX 06T102 à gauche, W30, Nuance: K10

Données de commande

N° commande	268879 K10
GTIN	4047109060548
Classe d'article	24T

Description

TOHX 06T102 à gauche K10 Nuance: K10
Brise-copeaux: G20
Prof. coupe a_p: 0,5 - 2,5 mm
Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale: 200 m/min
Vitesse de coupe v_c Application secondaire: 300 - 500 m/min

Description technique

Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Application principale	K
Application secondaire	N
Rayon d'angle	0,2 mm
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Nuance	K10
Classement finition/ébauche	Finition
Condition de coupe	Continue

Vitesse de coupe v_c Application secondaire	300 - 500 m/min
Type d'outils	Carbure
Vitesse de coupe v_c Application principale	200 m/min
Brise-copeaux	G20
Revêtement	revêtu
Code ISO plaquette	TOHX 06T102 L
Nombre de changements/dents	3
Attribut des noms de produit	W30
Angle de coupe	20 degré
Type de produit	Plaquette pour tournage