

**Garant****Pince coupante diagonale pour l'électronique, petite tête, AC, Longueur totale: 125mm****Données de commande**

N° commande	726180 125
GTIN	4045197976475
Classe d'article	71B

**Description****Exécution:**

Pincettes travaillées avec précision, forme étroite. Taillants trempés par induction (62 – 64 HRC). Surface dépolie antireflets avec articulation et vis noyées. Ressort double interchangeable pour un maniement aisé. Gaine **antistatique**. **Convient aux applications ESD**. Taillants rectifiés avec précision.

**Matière(s):**

Acier à outils usiné CNC pour des tolérances extrêmement précises.

**Description technique**

Capacité de coupe: fil de cuivre jusqu'à Ø	0,1 - 1 mm
Longueur totale	125 mm
Longueur de coupe	10 mm
Largeur tête	10 mm
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Taillants biseautés	sans chanfrein
Attribut des noms de produit	AC
Type de produit	Pince coupante

