



## Extracteur à trois griffes avec capacité de serrage pré réglable, Type: 1



### Données de commande

N° commande	880950 1
GTIN	4021176006616
Classe d'article	83U

### Description

#### Exécution:

Puissants extracteurs avec grande force de serrage et excellente efficacité de serrage. La clé permet de régler aisément les griffes à serrage symétrique à la capacité de serrage requise. La pièce à extraire est serrée fermement **par friction**; un **relâchement ou un déport** des griffes est **impossible**.

Uniquement pour extraction extérieure.

#### Utilisation:

Pour l'extraction de roulements à billes, roues dentées, poulies et pièces similaires grippés.

Capacité de serrage extérieure: 20 - 100 mm

Profondeur de serrage jusqu'à: 100 mm

Puissance: 8 t

### Description technique

Puissance	8 t
Capacité de serrage extérieure	20 - 100 mm
Profondeur de serrage jusqu'à	100 mm

Six pans mâle	17 mm
Couple maximal	180 Nm
Nombre de crochets	3
Poids	1,24 kg
Type de produit	Extracteur à trois griffes