

**Garant**
**Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 0810/07mm**


## Données de commande

N° commande	260342 0810/07
GTIN	4045197979070
Classe d'article	21T

## Description technique

Longueur totale L	100 mm
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	9 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	22,5 mm
Taille plaquette	7 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	12,5 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Largeur de collet L <sub>4</sub>	7 mm
Angle d'attaque κ	93 degré
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Code ISO porte-outils	A0810H SDUCR/L07
Déport L <sub>3</sub>	6,5 mm
Profondeur utile T	4,4 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	10 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

---

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX8	674248 TX8
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500