

simatherm**Appareil de chauffage par induction****Données de commande**

N° commande	883960
GTIN	2050001705921
Classe d'article	86H

Description**Exécution:**

L'appareil de chauffage par induction **portatif** breveté fonctionne dans la plage des hautes fréquences, ce qui permet d'obtenir une efficacité très élevée. Régulation de durée et de température intégrée. La surveillance de la température garantit un chauffage uniforme de la pièce.

Avantage(s):

Puissant appareil de chauffage mobile et toutefois très léger et maniable (3,5 kg). **Aucun** barreau de pose nécessaire, il suffit de poser la pièce sur l'appareil.

Utilisation:

Chauffage rapide et précis de roulements à billes, roues dentées, douilles, etc. Pour un montage sûr et sans dommage sur des arbres, tourillons, etc.

Livraison:

Appareil de chauffage, sonde de température, gants de protection thermique et sac de transport.

Description technique

Ø int. pièce min. min.	20 mm
Puissance	1,5 kW
Poids maximal des pièces	10 kg
Plage de réglage de la température	20 - 180 °C
Ø ext. pièce max.	160 mm

Tension	230 V
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Appareil de chauffage à induction