

**Garant**
**Foret court HSS-E, TiAlN, Ø DC h8: 1,6mm**

**Données de commande**

N° commande	113260 1,6
GTIN	4045197006387
Classe d'article	11B

**Description**
**Exécution:**

Alésages précis grâce à la **grande précision de concentricité** et au **profil de goujure spécial**.  
Avec amincissement type C à partir de 2,4 mm.

**Avantage(s):**

**Idéal pour les perçages de faible profondeur (env. 2 – 4×D)** sur machines CN et automatiques.

**Recommandation(s):**
**Profondeur de perçage maximale:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Arrosage interne: non

Norme: DIN 1897

Tolérance Ø nominal: h8

Angle de pointe: 130 degré

Queue: Queue cylindrique

Nombre de dents Z: 2

Profondeur de perçage maximale recommandée  $L_2$ : 7,6 mm

Longueur des goujures  $L_c$ : 10 mm

Longueur totale L: 34 mm

Ø queue  $D_s$ : 1,6 mm

Avance f dans l'INOX < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,02 mm/tr

**Description technique**

Nombre de dents Z	2
Ø nom. $D_c$	1,6 mm
Longueur des goujures $L_c$	10 mm

Avance f dans l'INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm/tr
Tolérance Ø nominal	h8
Ø queue D <sub>s</sub>	1,6 mm
Longueur totale L	34 mm
Norme	DIN 1897
Profondeur de perçage maximale recommandée L <sub>2</sub>	7,6 mm
Angle de pointe	130 degré
Queue	Queue cylindrique
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	HSS E
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Bleu
Type de produit	Forets hélicoïdaux

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	adaptée	56 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	50 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	37 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	31 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	12 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	13 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	6 m/min	S
CuZn	moyennement adaptée	100 m/min	N
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		

