

**Garant**
**Mandrin pour fraises à queue fileté, SA 50, Filetage M × longueur L1:  
M12X281**

**Données de commande**

N° commande	301314 M12X281
GTIN	4045197981400
Classe d'article	31A

**Description**
**Exécution:**
**Exécution anti-vibratoire.**
**Utilisation:**

Pour fraises à queue fileté.

**Accessoire(s):**

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage pour tirette (AB) 308820 – 308835.

Vibration: amorti

Longueur de col cote A: 300 mm

 Ø alésage D<sub>1</sub>: 12,5 mm

 Ø D<sub>2</sub>: 21 mm

Ø ext. D: 49 mm

 Long. utile L<sub>1</sub>: 281 mm

 L<sub>2</sub>: 7,5 mm

**Description technique**

Filetage M	M12×281
L <sub>2</sub>	7,5 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Longueur de col cote A	300 mm
Ø alésage D <sub>1</sub>	12,5 mm
Long. utile L <sub>1</sub>	281 mm

Ø ext. D	49 mm
Support	SA 50
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25 000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	UGV
Vibration	amorti
Type de produit	Mandrins pour fraises à queue filetée