

BROCKHAUS][HEUER

Etau parallèle «Heuer-Front», Largeur mors: 180mm**Données de commande**

N° commande	967350 180
GTIN	2050002047679
Classe d'article	93Q

Description**Exécution:****Entièrement en acier forgé – incassables.**

Ouverture vers l'avant. Avec mors de serrage forgé pour tubes, sous les mors normaux. Vis à fonctionnement souple avec **filetage trapézoïdal à pas double** pour ouverture et fermeture rapides des mors. Clé à vis galvanisées avec bagues de sécurité rivetées en acier. Vis et glissières de guidage protégées contre la poussière. Glissière prismatique réglable des deux côtés. Avec face de dressage renforcée pour travaux de pliage et de forgeage.

Mors de serrage striés, à surface soigneusement trempée, non interchangeables.

Livraison:

Vis de fixation incluses pour montage sur le plan de travail.

Coloris:

Bleu effet martelé, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Dispositif de déplacement vertical correspondant, voir code art. 967540.

Description technique

Profondeur de serrage	100 mm
Sens d'ouverture	ouverture vers l'avant
Poids	29 kg
Matière	Acier forgé

Capacité de serrage	225 mm
Mors de serrage pour tubes avec Ø ext.	27 - 100 mm
Largeur mors	180 mm
Série	Heuer Front
Mors interchangeables	non
Type de produit	Étau parallèle

Accessoires

Support pour étaux, bambou Taille 300X250	967328 300X250
Base pivotante seule Pour étaux réf. 160/180	967390 160/180
Dispositif de déplacement vertical pour étaux 967350 / 7360 / 7420 / 7430 Pour étaux réf. 160/180	967540 160/180
Support pour étaux	967330