

BROCKHAUS | HEUER

Etau parallèle «Heuer-Front», Largeur mors: 120mm**Données de commande**

N° commande	967350 120
GTIN	2050002047648
Classe d'article	93Q

Description**Exécution:****Entièrement en acier forgé – incassables.**

Ouverture vers l'avant. Avec mors de serrage forgé pour tubes, sous les mors normaux. Vis à fonctionnement souple avec **filetage trapézoïdal à pas double** pour ouverture et fermeture rapides des mors. Clé à vis galvanisées avec bagues de sécurité rivetées en acier. Vis et glissières de guidage protégées contre la poussière. Glissière prismatique réglable des deux côtés. Avec face de dressage renforcée pour travaux de pliage et de forgeage.

Mors de serrage striés, à surface soigneusement trempée, non interchangeables.

Livraison:

Vis de fixation incluses pour montage sur le plan de travail.

Coloris:

Bleu effet martelé, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Dispositif de déplacement vertical correspondant, voir code art. 967540.

Description technique

Profondeur de serrage	65 mm
Matière	Acier forgé
Sens d'ouverture	ouverture vers l'avant
Capacité de serrage	150 mm

Poids	9 kg
Mors de serrage pour tubes avec Ø ext.	16 - 55 mm
Largeur mors	120 mm
Série	Heuer Front
Mors interchangeables	non
Type de produit	Étau parallèle

Accessoires

Support pour étaux	967330
Paire de mors d'étau magnétiquesalu. / revêtement fibres, lisses Largeur des mors 120 mm	967724 120
Paire de mors d'étau magnétiquesaluminium, profilé Largeur des mors 120 mm	967722 120
Paire de mors d'étau magnétiquesaluminium, prisme Largeur des mors 120 mm	967723 120
Support pour étaux, bambou Taille 300X250	967328 300X250
Dispositif de déplacement vertical pour étaux 967350 / 7360 / 7420 / 7430 Pour étaux réf. 120	967540 120
Paire de mors d'étau en alliage léger avec ressorts de préhension Largeur des mors 120 mm	967711 120
Base pivotante seule Pour étaux réf. 120	967390 120