

**Etau parallèle, Largeur mors: 160mm****Données de commande**

N° commande	967420 160
GTIN	4045197694386
Classe d'article	92H

Description**Exécution:****Tout acier – incassable. Ouverture vers l'avant.**

Avec mors de serrage forgé pour tubes, sous les mors normaux.

Vis à filetage trapézoïdal, recouverte et protégée contre la poussière. Guidage prismatique double avec possibilité de réglage.

Avec face de dressage pour petits travaux de pliage et de forgeage.

Avec mors de serrage striés, trempés (non interchangeables).

Livraison:

Matériel de fixation inclus pour montage sur établi.

Remarque(s):

Dispositif de déplacement vertical correspondant, voir code art. 967540.

Description technique

Poids	27 kg
Sens d'ouverture	ouverture vers l'avant
Matière	Acier forgé
Profondeur de serrage	100 mm
Capacité de serrage	210 mm

Mors de serrage pour tubes avec Ø ext.	25 - 100 mm
Largeur mors	160 mm
Mors interchangeables	non
Type de produit	Étau parallèle

Accessoires

Paire de mors d'étau magnétiques aluminium, prisme Largeur des mors 160 mm	967723 160
Support pour étaux, bambou Taille 300X250	967328 300X250
Paire de mors d'étau en alliage léger avec ressorts de préhension Largeur des mors 160 mm	967711 160
Paire de mors d'étau magnétiques alu. / revêtement fibres, lisses Largeur des mors 160 mm	967724 160
Support pour étaux	967330
Paire de mors d'étau magnétiques aluminium, profilé Largeur des mors 160 mm	967722 160
Dispositif de déplacement vertical pour étaux 967350 / 7360 / 7420 / 7430 Pour étaux réf. 160/180	967540 160/180