

**Etau parallèle, Largeur mors: 100mm****Données de commande**

N° commande	967420 100
GTIN	4045197694355
Classe d'article	92H

**Description****Exécution:****Tout acier – incassable. Ouverture vers l'avant.**

Avec mors de serrage forgé pour tubes, sous les mors normaux.

Vis à filetage trapézoïdal, recouverte et protégée contre la poussière. Guidage prismatique double avec possibilité de réglage.

Avec face de dressage pour petits travaux de pliage et de forgeage.

Avec mors de serrage striés, trempés (non interchangeables).

**Livraison:**

Matériel de fixation inclus pour montage sur établi.

**Remarque(s):**

Dispositif de déplacement vertical correspondant, voir code art. 967540.

**Description technique**

Capacité de serrage	100 mm
Sens d'ouverture	ouverture vers l'avant
Profondeur de serrage	50 mm
Poids	5 kg
Matière	Acier forgé

Mors de serrage pour tubes avec Ø ext.	16 - 40 mm
Largeur mors	100 mm
Mors interchangeables	non
Type de produit	Étau parallèle

## Accessoires

Paire de mors d'étau magnétiquesfeutre, lisses Largeur des mors 100 mm	967726 100
Paire de mors d'étau magnétiquesalu. / revêtement fibres, lisses Largeur des mors 100 mm	967724 100
Paire de mors d'étau magnétiquespolyuréthane, prisme Largeur des mors 100 mm	967729 100
Paire de mors d'étau magnétiquespolyuréthane, striés Largeur des mors 100 mm	967728 100
Paire de mors d'étau magnétiquesaluminium, prisme Largeur des mors 100 mm	967723 100
Support pour étaux, bambou Taille 300X250	967328 300X250
Paire de mors d'étau magnétiquescaoutchouc, lisses Largeur des mors 100 mm	967727 100
Paire de mors d'étau magnétiquesaluminium, profilé Largeur des mors 100 mm	967722 100
Paire de mors d'étau en alliage léger avec ressorts de préhension Largeur des mors 100 mm	967711 100
Support pour étaux	967330
Paire de mors d'étau magnétiquesaluminium, lisses, standard Largeur des mors 100 mm	967721 100