

Garant**Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, non revêtu, MF: M50X1****Données de commande**

N° commande	130001 M50X1
GTIN	4062406003630
Classe d'article	10N

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 1 pc.
Fabrication spéciale – reprise impossible
Type de filetage: MF-LH
Type d'outils: HSS E
Norme: DIN 376
Classe de tolérance: ISO 1 4H
Classe de tolérance: ISO 1X 4HX
Classe de tolérance: ISO 2 6H
Pas de filetage: 1 mm
Longueur totale L: 250 mm
Ø queue D_s : 40 mm
Carré corps \square : 32 mm
Ø perçage: 49 mm

Description technique

Pas de filetage	1 mm
Ø queue D_s	40 mm
Nombre de dents Z	4
Filetage Ø	50 mm
Longueur totale L	250 mm

Classe de tolérance	ISO 1 4H
Classe de tolérance	ISO 1X 4HX
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Classe de tolérance	ISO 2X 6HX
Classe de tolérance	6H +0,05
Classe de tolérance	ISO 3 6G
Classe de tolérance	ISO 3X 6GX
Classe de tolérance	7H
Classe de tolérance	7HX
Classe de tolérance	7G
Classe de tolérance	7GX
Classe de tolérance	6H +0,10
Classe de tolérance	6H +0,20
Carré corps □	32 mm
Nombre de goujures	4
Ø perçage	49 mm
Type d'outils	HSS E
Profondeur de filetage	150 mm
Norme	DIN 376
Type de filetage	MF-LH
Taille de filetage	M50×1
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	Gauche

Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud